

RASANTE DDS + B60

Technický list SC 00269

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

RASANTE DDS + B60

dvojsložkový povrchový náter na vnútorné použitie

používa sa ako zábrana proti vlhkosti na podlahu s povrchovou alebo zvýšenou vlhkosťou od 3% do 15%.

Špecifická hmotnosť: 1.747 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C
Výdatnosť: 1 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

Estetický efekt: = = = = =

Viskozita: = = = = =

Zafarbenie: transparentný

Balenie: KIT Kg. 1,5 a KIT Kg.4,0

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na povrchu: 8 - 10 hodín pri 20 °C

Pretierateľný: 18 -24 hodín pri 20 °C

Úplne suchý: 28 dní pri 20 °C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

Povrchový náter pre vyrovnanie povrchu s vysokými hydrofóbnymi vlastnosťami. Ak stúpajúca vlhkosť presiahne 15% pri meraní vhodným nástrojmi (napr. karbidovým vlhkomerom), neodporúčame použiť RASANTE DDS, ako aj všetky ostatné produkty z produktovej rady VALPAINT E-VOLUTION alebo VALPAINT I-BETON.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
PRIDRŽNOSŤ / PRI ODTRHOVÝCH SKÚŠKACH NA KERAMICKÉ OBKLADY	UNI EN 1542	>5,9 N/mm ²	
PRIDRŽNOSŤ / PRI ODTRHOVÝCH SKÚŠKACH NA CEMENT	UNI EN 1542	>5,4 N/mm ²	
PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY	EN ISO 7783	Sd =2,06m μ = 2062 paropriepustnosť	
ODOLNOSŤ VOČI PRIAMEMU A NEPRIAMEMU HYDROSTATICKÉMU TLAKU	UNI 8298-8	>150 KPa (>15 m vody)	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKO	-	NEOBSAHUJE	

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
OBSAH FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	JIS A 1902-3	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK	Smernica 2010/75/EU	73 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A1	

PRÍPRAVA POVRCHU:
PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA:

APLIKAČNÝ CYKLUS:

TEPLOTA APLIKÁCIE:

SKLADOVANIE:

STABILITA:

POZNÁMKY:

=====

miešanie:

katalýza: skatalizovať s B60

spôsob:

neruzová špachtľá

počet náterov:

1

Na podlahy s povrchovou alebo stúpajúcou vlhkosťou od 3% do 15% musí byť aplikovaný dvojzložkový náter RASANTE DDS ako bariéra proti vlhkosti. Produkt RASANTE DDS musí byť katalyzovaný s zložkou B60, a dôkladne premiešaný špachtľou alebo mechanickým nástrojom.

RASANTE DDS sa musí aplikovať do 40 - 50 minút s neruzovou špachtľou PV 43 na čistý a odmastený povrch, ktorý bol dobre vysušený (napr. pomocou priemyselného ohrievača), aby výrobok dokonale priľnul. Tým sa zabráni prípadnému vplyvom vlhkosti.

Po 24 hodinách pri 20 ° C, ak nie sú špáry úplne vyrovnané, alebo ak sú na povrchu akékoľvek nerovnosti, pred použitím METEORE 12 použite pastu STUCCO SL20 pre vyrovnanie a STUCCO SB30 + CT50 pre aplikáciu METEORE 14.

od +5°C do +30°C.

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY **A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie očí, a môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.



Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.3, Január 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY